

計量カップで原料を袋詰めしている方へご提案

袋詰め
計量


カップ計量装置

RCシリーズ

シンプルな機械で即戦力。
環境改善も出来て一石二鳥!!



- ✓ 容量簡単調整
- ✓ スイッチを押すだけの簡単操作
- ✓ シンプル構造で洗浄が簡単
- ✓ すばやく利益を生む低価格



※デモ機の貸出しをしております。一度ご相談ください。

計量カップで原料を量る動作「原料を計量カップですくう」→「すり切る」→「(容器)に入れる」を、自動で再現します。

自重落下により原料をカップ内に充填し、カップが反転することで原料を排出させます。



すくう
すり切る
容器に移す




まとめて自動化

- ◆作業環境の改善
 - ◆効率化
 - ◆内容量の安定
- コスト削減
利益増



スクリーン計量機はスクリーンが原料を砕くデメリットがありますが、カップ計量機はシャッター部分以外は原料を痛めることがありません。
原料の袋詰め充填や少量カップなどへの充填に最適です。

カップ容量はカンタン調整



回転ドラムの中にセットされている「計量カップ」の位置を上下にずらすことで、内容量を変更することができます。
また、計量カップを逆さにセットすると、少ない量を計量することができます。
ドラムの種類・計量カップの組合せで、10ccから1000ccまで量ることが出来ます。

御注文時に「ドラムの大きさ」と「計量カップの大きさ」を指定してください。

1000ccドラム MAX 1050cc 精度：±10g/FS 塩計量時

計量カップ	計量領域
1～800cc	凹上セットA 440cc～ 815cc 逆セットA 1cc～ 455cc
1000cc	凹上セットB 790cc～1050cc 逆セットB 80cc～ 510cc 計量不可領域あり 510cc～790cc

100ccドラム MAX 139cc 精度：±5g/FS 塩計量時

計量カップ	計量領域
1～90cc	凹上セットA 45cc～ 95cc 逆セットA 1cc～ 55cc
130cc	凹上セットB 95cc～139cc 逆セットB 8cc～ 55cc 計量不可領域あり 55cc～95cc

原料により精度は異なります。

計量カップの形状

カップ形状 A

カップ形状 B

オーダーメイド

凹上セットA

凹上セットB

逆セットA

逆セットB

もっと

作業を楽にするオプションも充実



～対象原料例～

顆粒・小麦粉・パン粉・砂糖・塩・ゴマ・米・ふりかけ・油粕など

計量カップを使用して計量精度が出る原料に対応

～対応袋サイズ～




袋の口サイズに合わせた排出口製作も承ります。

設計製作費が別途必要になります。


外形寸法・仕様

ブリッジ防止羽無し 標準仕様 ※ホッパー容量20Lの場合



形 式	RCB-10S(ホッパー容量)-V3	※ホッパー容量 10(=10L) 20(=20L) 30(=30L) 40(=40L)
外装カバー	SUS304	
接粉部材質	SUS304/ジュラコン	
ホ ッ パ ー	SUS304内面ミガキ#400	
動 力	・ AC 100V 50/60Hz 10A ・ 圧縮エア 0.5Mpa φ6	
外 形 寸 法	(W)490×(D)580×(H)1080mm	
機 械 重 量	約45Kg	

ブリッジ防止羽あり 標準仕様 ※ホッパー容量20Lの場合



形 式	RCB-10S(ホッパー容量)K-V3	
外装カバー	SUS304	
接粉部材質	SUS304/ジュラコン	
ホ ッ パ ー	SUS304内面ミガキ#400	
動 力	・ AC 100V 50/60Hz 10A ・ 圧縮エア 0.5Mpa φ6	
外 形 寸 法	(W)490×(D)611×(H)1154mm	
機 械 重 量	約55Kg	

回転ドラムや計量カップの容量は御購入時のお打合せによります。

改良により予告無く仕様を変更する場合があります。

充填・計量・混合・省力化装置メーカー

Mono'sCore
http://www.monoscore.net

TEL:082-927-1221

FAX:082-927-1222

〒731-5151

広島県広島市佐伯区五日市町上河内141-2

Mono'sCore(モノズコア)は、(株)セイフ技研の技術部が直接お客様に販売する製品ブランド名です。

株式会社セイフ技研
SEIWA

2013年7月